


**Sovellutus**

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Suojausluokka	II
Maks. kuormitettavuus / moduli [A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	12

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-5...60



Haaroitusrasia

ZDO6H05DMSS0010H15

Suojausluokka	IP 67; IP 68
---------------	--------------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	1340	
Mitat	[mm]	22 x 54 x 100	
Materiaalit		PA	
Valukotelomateriaali		PA	
Haaroitusrasian porttimäärä		6	
Liitintyyppi		M12	
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä	
Käyttö energiansiirtoketjuissa		Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
		Taivutuskertojen lukumäärä	> 2 Mio.

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	12 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Suojahatut: 2 tarrat: 6
--------------------	----------------------------

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 6 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PA; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm



Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
WH =	valkoinen
YE =	keltainen