




Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Suojausluokka		II
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	12

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----




Haaroitusrasia

ZDO8H05HMSS0015H19

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	-5...60
Suojausluokka		IP 67; IP 68
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	2261
Mitat	[mm]	22 x 54 x 127
Materiaalit		PA
Valukotelmateriaali		PA
Haaroitusrasian porttimäärä		8
Liitintyyppi		M12
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 2 Mio.
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	16 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Suojahatut: 2
		tarrat: 8
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 15 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)		
Sähköinen liitäntä - ura		
Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PA; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm		

Liitäntä



Johdinvärit :

BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen

EBC042

Haaroitusrasia

ZDO8H05HMSS0015H19

