




Liitäntäkaapeli

VDOAH030MSS03,5H03STAH030MSS



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 250 AC / < 300 DC
Suojausluokka	II
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	135,6	
Mitat	[mm]	30,5 x 15,5 x 36,5	
Materiaalit		kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM	
Mutterin materiaali		messinki, niklattu	
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä	
Käyttö energiansiirtoketjuissa		Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
		Liikenoisuus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²
		Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.
		Vääntörasitus	± 180 °/m



Liitäntäkaapeli

VDOAH030MSS03,5H03STAH030MSS

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 3,5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm

