

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH050MSS0010K05



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet;
Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Suojausluokka

III

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4

Kokonaiskuormitettavuus
(UL)

[A]

3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Huomautus /

ympäristölämpötila

cULus: ...75

Ympäristölämpötila (liikkuva)

[°C]

-25...90

Huomautus /

ympäristölämpötila (liikkuva)

cULus: ...75

Suojausluokka

IP 65; IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

404,9

Mitat

[mm]

26,5 x 15,5 x 36,5

Materiaalit

kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Käyttö energiansiirtoketjuissa

kyllä



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH050MSS0010K05

Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	≥ 2 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm, suojattu; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm;
Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty



Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GY =	harmaa
WH =	valkoinen



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH050MSS0010K05

kaaviot ja käyrät

Suojausominaisuudet



x Taajuus (MHz)

y Suojausominaisuudet (dB)

mukaan DIN EN 60512-23-3