


Liitäntäkaapeli

VDOAF032MSS0003H03STGH030MSS

Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	3

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Huomautus / ympäristölämpötila	cULus: ...75
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-25...90
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva)	cULus: ...75
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Hyväksynät / testit

MTTF [vuotta]	31710
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	114,5
-----------	-------



Liitäntäkaapeli

VDOAF032MSS0003H03STGH030MSS

Valukotelomateriaali	TPU	
Mutterin materiaali	messinki, niklattu	
Tiivistemateriaali	FKM	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Huomautuksia	Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu;
Kirstysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 3 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä





Liitäntäkaapeli

VDOAF032MSS0003H03STGH030MSS

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, musta, läpikuultava; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM;
Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,3...0,5 Nm

