


## Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTAN040MSS0002K04



## Sovellutus

|                |                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erityispiirre  | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
| Malli          | Ethernet-kaapeli, D-koodattu                                                                        |
| Sovellutus     | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset              |
| Silikoni-vapaa | kyllä                                                                                               |

## Sähköiset tiedot

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Käyttöjännite [V]                 | 30 AC / 60 DC |
| Suojausluokka                     | III           |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4             |

## Käyttöolosuhteet

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Ympäristölämpötila [°C]            | -25...90     |
| Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -25...90     |
| Suojausluokka                      | IP 65; IP 67 |

## Mekaaniset tiedot

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                               |             |                                                                                       |                            |          |               |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|-----------|
| Paino [g]                               | 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                               |             |                                                                                       |                            |          |               |           |
| Valukotelmateriaali                     | TPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                               |             |                                                                                       |                            |          |               |           |
| Mutterin materiaali                     | messinki, niklattu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                               |             |                                                                                       |                            |          |               |           |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa          | kyllä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                               |             |                                                                                       |                            |          |               |           |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa          | <table> <tr> <td>Taivutussäde liikkuissa sovellutuksissa</td><td>min. 10 x kaapelin halkaisija</td></tr> <tr> <td>Liikenopeus</td><td>maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>Taivutuskertojen lukumäärä</td><td>&gt; 3 Mio.</td></tr> <tr> <td>Vääntörasitus</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table> | Taivutussäde liikkuissa sovellutuksissa | min. 10 x kaapelin halkaisija | Liikenopeus | maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s <sup>2</sup> | Taivutuskertojen lukumäärä | > 3 Mio. | Vääntörasitus | ± 180 °/m |
| Taivutussäde liikkuissa sovellutuksissa | min. 10 x kaapelin halkaisija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                               |             |                                                                                       |                            |          |               |           |
| Liikenopeus                             | maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                               |             |                                                                                       |                            |          |               |           |
| Taivutuskertojen lukumäärä              | > 3 Mio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                               |             |                                                                                       |                            |          |               |           |
| Vääntörasitus                           | ± 180 °/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                               |             |                                                                                       |                            |          |               |           |



## Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTAN040MSS0002K04

### Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

### Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: D; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty



### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, vihreä, Ø 6,5 mm, suojattu; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

### Liitäntä



Johdinvärit :  
 BU = sininen  
 OG = oranssi  
 WH = valkoinen  
 YE = keltainen