




Liitäntäkaapeli

VSTGN040MSS0,25K04STAN040MSS



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Malli	Ethernet-kaapeli, D-koodattu
Sovellutus	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	30 AC / 60 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 65; IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	58,1
Valukotelmateriaali	TPU
Mutterin materiaali	messinki, niklattu
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuissa sovellutuksissa
Liikenopeus	min. 10 x kaapelin halkaisija
Taivutuskertojen lukumäärä	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
Vääntörasitus	> 3 Mio.
	± 180 °/m

Liitäntäkaapeli

VSTGN040MSS0,25K04STAN040MSS

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: D; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,25 m, PUR, Halogeniton, vihreä, Ø 6,5 mm, suojattu; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty

