
# EVC734

## Liitäntäkaapeli

VDOGH040MSP0005H04STAH040MSP




| | | |
|---|---|---|
| **Sovellutus** | | |
| Erityispiirre | | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
| Silikoni-vapaa | | kyllä |
| **Sähköiset tiedot** | | |
| Käyttöjännite | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Suojausluokka | | II |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus | [A] | 4 |
| **Käyttöolosuhteet** | | |
| Ympäristölämpötila | [°C] | -25...90 |
| Ympäristölämpötila (liikkuva) | [°C] | -25...90 |
| Varastointilämpötila | [°C] | -25...55 |
| Varastointikosteus | [%] | 10...100 |
| Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan | | 1K22/ DIN 60721-3-1 |
| Suojausluokka | | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| **Mekaaniset tiedot** | | |
| Paino | [g] | 357,7 |
| Mitat | [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 |
| Materiaalit | | kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM |
| Mutterin materiaali | | messinki, niklattu |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | | kyllä |

# EVC734

## Liitäntäkaapeli

VDOGH040MSP0005H04STAH040MSP


| | | |
|---|---|---|
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa | min. 10 x kaapelin halkaisija |
| | Liikenopeus | maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s² |
| | Taivutuskertojen lukumäärä | > 5 Mio. |
| | Vääntörasitus | ± 180 °/m |

### Huomautuksia

| | |
|---|---|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |

### Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm




### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm )

Liitäntä




### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm

