

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH050MSE0002C05



Sovellutus		
Erityispiirre	Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa	
Sovellutus	CAN-väylä	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	32 DC; (johtimet 4+5: 5 V)
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4; (johtimet 4+5: 0,05 A)
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67; IP 68; IP 69K	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	215,45
Mitat	[mm]	38 x 15,5 x 31,5
Valukotelomateriaali	TPU	
Mutterin materiaali	messinki, niklattu	
Tiivistemateriaali	FKM	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m
Huomautuksia		
Huomautuksia	CAN-päätevastus (120 Ω) on sisäänrakennettu M12-pistokeliittimeen.	



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH050MSE0002C05

Pakkausyksikkö


1 kpl

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, violetti, Ø 8,4 mm, suojattu; punainen / musta: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + valkoinen / sininen: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + vaippa: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Liitäntä



BK =
 BU =
 RD =
 WH =
 screen =

Johdinvärit :
 musta
 sininen
 punainen
 valkoinen
 vaippa