




Liitäntäkaapeli

VDOGH050MSE0002C05STGH050MSS



Sovellutus

Erityispiirre	Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sovellutus	CAN-väylä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	32 DC; (johtimet 4+5: 5 V)
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4; (johtimet 4+5: 0,05 A)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	231,85
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Tiivistemateriaali		FKM
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovelluksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenoisuus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Huomautuksia


Huomautuksia	CAN-päätevastus (120 Ω) on sisäänrakennettu M12-pistokeliittimeen.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Liitäntäkaapeli

VDOGH050MSE0002C05STGH050MSS

Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu;
Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, violetti, Ø 8,4 mm, suojattu; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm

