


Y-liitäntäkaapeli

YSDGHBDMSS00,1HBDSTGH030MSS

Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	24 DC
Suojausluokka		II
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	53
Valukotelomateriaali		TPU / TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Tiivistemateriaali		Viton
Liitintyyppi		M12
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä

Y-liitäntäkaapeli

YSDGHB0MSS00,1HBDSTGH030MSS

Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Taivutussäde kiinteässä asennuksessa	min. 5 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m > 2 Mio.

Huomautuksia

Huomautuksia	Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke C


Pistokeliitäntä: M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: lukkomutteri, messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm; ota huomioon myös vastakappaleen maksimiarvo!



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,1 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä





Y-liitäntäkaapeli

YSDGHB00MSS00,1HBDSTGH030MSS

Sähköinen liitäntä - urospistoke A

Pistokeliitäntä: M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: lukkomutteri, messinki, niklattu; tiiviste: Viton; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm; ota huomioon myös vastakappaleen maksimiarvo!



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin B

Pistokeliitäntä: M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: lukkomutteri, messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm; ota huomioon myös vastakappaleen maksimiarvo!

