

## Liitäntäkaapeli

VDOAH030MSS00,3H03STGH030MSS

Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla



## Sovellutus

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Erityispiirre  | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
| Silikoni-vapaa | kyllä                                                                             |

## Sähköiset tiedot

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Käyttöjännite [V]                 | < 250 AC / < 300 DC |
| Suojausluokka                     | II                  |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4                   |

## Käyttöolosuhteet

|                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ympäristölämpötila [°C]                                     | -25...90                    |
| Huomautus / ympäristölämpötila                              | cULus: ...75 °C             |
| Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]                          | -25...90                    |
| Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva)                   | cULus: ...75 °C             |
| Varastointilämpötila [°C]                                   | -25...55                    |
| Varastointikosteus [%]                                      | 10...100                    |
| Muut varastointiolo-<br>suhteet ilmoitetun<br>luokan mukaan | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Suojausluokka                                               | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaaniset tiedot

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Paino [g]   | 43,8                               |
| Materiaalit | kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM |



## Liitäntäkaapeli

VDOAH030MSS00,3H03STGH030MSS

|                                |                                          |                                                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mutterin materiaali            | messinki, niklattu                       |                                                                                       |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä                                    |                                                                                       |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa | min. 10 x kaapelin halkaisija                                                         |
|                                | Liikenopeus                              | maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                | Taivutuskertojen lukumäärä               | > 5 Mio.                                                                              |
|                                | Vääntörasitus                            | ± 180 °/m                                                                             |

### Huomautuksia

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Huomautuksia   | Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl                                             |

### Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,3 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Liitäntä



### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm

