


PNP-NPN-muunnin

Converter PNP-NPN/15m

Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla



Sovellutus

Erityispiirre	Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Maalinkestävyys	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	10
Käyttöjännite	[V]	< 24 DC
Suojausluokka		II
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	0,1

Lähdöt

Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2
-------------------------------------	-----	---

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Hyväksynät / testit

MTTF	[vuotta]	17562
------	----------	-------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	492
Mitat	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiaalit		kotelo: TPU musta; tiiviste: FKM



PNP-NPN-muunnin

Converter PNP-NPN/15m

Mutterin materiaali	messinki, niklattu	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Huomautuksia


Huomautuksia	IEC 60947-5-2 mukaisille antureille (sulkeutuva toiminta)
Huomautuksia	Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 15 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen