


Liitäntäkaapeli

VDOAE050MSS0002H05STAE050MSS



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Malli	Tehonsyöttökaapeli, L-koodattu
Sovellutus	Teollisuusautomaatio
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	63 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	16

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Huomautus / ympäristölämpötila	cULus: ...80 °C
Varastointilämpötila [°C]	-25...55
Varastointikosteus [%]	10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan	1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	451,5
Valukotelomateriaali	TPU
Mutterin materiaali	messinki, niklattu
Tiivistemateriaali	FKM



Liitäntäkaapeli

VDOAE050MSS0002H05STAE050MSS

Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: L; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm



Sähköinen liitäntä - Liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, harmaa, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: L; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm

