



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAE050MSS0050H05



Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Malli		Tehonsyöttökaapeli, L-koodattu
Sovellutus		Teollisuusautomaatio
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	63 DC
Suojausluokka		III
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	16
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Huomautus / ympäristölämpötila		cULus: ...80 °C
Varastointilämpötila	[°C]	-25...55
Varastointikosteus	[%]	10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan		1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 69K
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	9745,8
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Tiivistemateriaali		FKM



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAE050MSS0050H05

Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - Liitäntä

Kaapeli: 50 m, PUR, Halogeniton, harmaa, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: L; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm



Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
FE	PK

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
PK =	vaal.punainen
WH =	valkoinen