




## Liitäntäkaapeli

VDOAH040VAP0001P04STGH040VAP



## Sovellutus

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Erityispiirre  | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
| Sovellutus     | elintarviketeollisuuden hygieniset ja määrät tilat                                |
| Silikoni-vapaa | kyllä                                                                             |

## Sähköiset tiedot

|                               |     |                     |
|-------------------------------|-----|---------------------|
| Käyttöjännite                 | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Suojausluokka                 |     | II                  |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus | [A] | 4                   |

## Käyttöolosuhteet

|                                                     |      |                             |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Ympäristölämpötila                                  | [°C] | -25...100                   |
| Ympäristölämpötila (liikkuva)                       | [°C] | 0...100                     |
| Varastointilämpötila                                | [°C] | -25...55                    |
| Varastointikosteus                                  | [%]  | 10...100                    |
| Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Suojausluokka                                       |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaaniset tiedot

|                                |     |                                    |
|--------------------------------|-----|------------------------------------|
| Paino                          | [g] | 124                                |
| Materiaalit                    |     | PP Halogeniton; tiiviste: EPDM     |
| Valukotelomateriaali           |     | PP                                 |
| Mutterin materiaali            |     | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa |     | kyllä                              |



## Liitântäkaapeli

VDOAH040VAP0001P04STGH040VAP

|                                |                                          |                                                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa | min. 10 x kaapelin halkaisija                                                         |
|                                | Liikenopeus                              | maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                | Taivutuskertojen lukumäärä               | > 1 Mio.                                                                              |
|                                | Vääntörasitus                            | ± 180 °/m                                                                             |

### Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

### Sähköinen liitântä - urospistoke


Pistokeliitântä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PP; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm



### Sähköinen liitântä

Kaapeli: 1 m, MPPE, Halogeniton, harmaa, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,2 mm )

### Liitântä



### Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PP; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm

