




Liitäntäkaapeli

VDOAE050VAS0002P05STAE050VAS



| Sovellutus                                          |      |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erityispiirre                                       |      | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa           |
| Malli                                               |      | Tehonsyöttökaapeli, L-koodattu                                                              |
| Sovellutus                                          |      | Käyttö määritettyjen tiloissa ja elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovellutuksissa |
| Silikoni-vapaa                                      |      | kyllä                                                                                       |
| Sähköiset tiedot                                    |      |                                                                                             |
| Käyttöjännite                                       | [V]  | 63 DC                                                                                       |
| Suojausluokka                                       |      | III                                                                                         |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus                       | [A]  | 16                                                                                          |
| Käyttöolosuhteet                                    |      |                                                                                             |
| Ympäristölämpötila                                  | [°C] | -25...100                                                                                   |
| Huomautus / ympäristölämpötila                      |      | cULus: ...65 °C                                                                             |
| Varastointilämpötila                                | [°C] | -25...55                                                                                    |
| Varastointikosteus                                  | [%]  | 10...100                                                                                    |
| Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                                         |
| Suojausluokka                                       |      | IP 65; IP 67; IP 69K                                                                        |
| Mekaaniset tiedot                                   |      |                                                                                             |
| Paino                                               | [g]  | 417,3                                                                                       |
| Valukotelomateriaali                                |      | PP                                                                                          |
| Mutterin materiaali                                 |      | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)                                                          |
| Tiivistemateriaali                                  |      | EPDM                                                                                        |



## Liitäntäkaapeli

VDOAE050VAS0002P05STAE050VAS

|                                |                                          |                                                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttö energiansiirtoketjuissa |                                          | kyllä                                                                                 |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa | min. 10 x kaapelin halkaisija                                                         |
|                                | Liikenopeus                              | maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                | Taivutuskertojen lukumäärä               | > 1 Mio.                                                                              |
|                                | Vääntörasitus                            | ± 180 °/m                                                                             |

### Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, MPPE, Halogeniton, harmaa, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> (141 x Ø 0,15 mm )

### Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: L; Valettu runko: PP, harmaa; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm



### Sähköinen liitäntä - 2

#### Liitäntä



### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: L; Valettu runko: PP, harmaa; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm

