




Ethernet-liitäntäkaapeli

VSTAN040VAS00,5P04STAN040VAS



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Malli	Ethernet-kaapeli, D-koodattu
Sovellutus	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	30 AC / 60 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...100
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	0...80
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	68,1
Mitat [mm]	35,5 x 15,5 x 38
Materiaalit	PP Halogeniton
Valukotelomateriaali	PP
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä



Ethernet-liitäntäkaapeli

VSTAN040VAS00,5P04STAN040VAS

Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 15 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 1 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,5 m, MPPE, Halogeniton, harmaa, Ø 6,5 mm, suojattu; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Sähköinen liitäntä - uospistoke

Pistokeliitäntä: 2 x M12, kulmamalli; koodaus: D; Valettu runko: PP; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty



Liitäntä

