



Liitäntäkaapeli

VDOGE050VAS0010P05STGE050VAS



Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Malli		Tehonsyöttökaapeli, L-koodattu
Sovellutus		Käyttö määritettyjen tiloissa ja elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovellutuksissa
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	63 DC
Suojausluokka		III
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	16
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...100
Huomautus / ympäristölämpötila		cULus: ...65 °C
Varastointilämpötila	[°C]	-25...55
Varastointikosteus	[%]	10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan		1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 69K
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	1882,8
Valukotelomateriaali		PP
Mutterin materiaali		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Tiivistemateriaali		EPDM



Liitäntäkaapeli

VDOGE050VAS0010P05STGE050VAS

Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 1 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, MPPE, Halogeniton, harmaa, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: L; Valettu runko: PP, harmaa; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm



Sähköinen liitäntä - 2

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: L; Valettu runko: PP, harmaa; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm

