



Liitäntäkaapeli

VDOAH040VAS0005P04STGH040VAS



Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sovellutus		elintarviketeollisuuden hygieniset ja määrät tilat
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[M]	< 250 AC / < 300 DC
Suojausluokka		II
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...100
Huomautus / ympäristölämpötila		cULus: ...65 °C
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	0...100
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva)		cULus: ...65 °C
Varastointilämpötila	[°C]	-25...55
Varastointikosteus	[%]	10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan		1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	177,2
Materiaalit		PP Halogeniton; tiiviste: EPDM
Valukotelomateriaali		PP



Liitäntäkaapeli

VDOAH040VAS0005P04STGH040VAS

Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 1 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PP; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu;
Kirstysmomentti: 0,6...1,2 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, MPPE, Halogeniton, harmaa, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PP; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kirstysmomentti: 0,6...1,5 Nm

