


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH043VAS0025E04



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sovellutus	elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Suojausluokka	II
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...100
Huomautus / ympäristölämpötila	cULus: ...50
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	5...100
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva)	cULus: ...50
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Hyväksynnät / testit

MTTF [vuotta]	20027
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	926,5
Mitat [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5



Liitántäkaapeli naaraspistoikkeella

ADOAH043VAS0025E04

Materiaalit	kotelo: PVC musta, läpikuultava; tiiviste: EPDM	
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 1 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	2 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------


Sähköinen liitántä

Kaapeli: 25 m, PVC, oranssi, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Sähköinen liitántä - Naarasliitin

Pistokeliitántä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu;

Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Liitántä



BK =	Johdinvärit :
BN =	musta
BU =	ruskea
WH =	sininen
	valkoinen