


Liitäntäkaapeli turvavaloverhoille

ADAPTER CABLE TRANSM.HIGH RANG


Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet
Malli	Liitäntä OSSD-lähdöillä varustetuille turvavaloverhoille / turvavalokennoille, lähettimille
Sovellutus	Konfiguroitu "pitkälle etäisyydelle"
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 36 DC
Suojausluokka		II
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	44,7
Materiaalit		TPU oranssi; PA
Valukotelomateriaali		TPU / PA
Mutterin materiaali		messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Liitäntäkaapeli turvaloverhoille

ADAPTER CABLE TRANSM.HIGH RANG

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,1 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU / PA, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm




Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU / PA, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...0,7 Nm



Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GY =	harmaa
WH =	valkoinen