


Mykistyspalkkisarja

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
----------	-----------

Sovellutus

Malli	peräkkäismykistys neljällä rinnakkaisella peilistä heijastavalla valokennolla
Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	19,2...28,8 DC
Virrankulutus [mA]	60
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	940

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	himmeä kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	0,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä




Mykistyspalkkisarja

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS


Tunnistusalue		
Toimintaetäisyys	[m]	< 2,5
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-30...55
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynyt / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	3530
Materiaalit		alumiini; polypropeeni
Materiaali linssi		polykarbonaatti-ABS
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		4 kpl

Sähköinen liitäntä - lähetin 1

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: sininen



Liitäntä



4 OUT 1	Binäärilähtö
2 OUT 2	Binäärilähtö




Mykistyspalkkisarja


4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

Sähköinen liitäntä - lähetin 2

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: punainen



Liitäntä



4 OUT 3	Binäärilähtö
2 OUT 4	Binäärilähtö