




Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
----------	-----------

Sovellutus

Malli	peräkkäismykistys neljällä rinnakkaisella monisäteisellä valopalkilla
Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	19,2...28,8 DC
Virrankulutus [mA]	60
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	940

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	himmeä kytkentä
Maks. jännitehäviö, binaarilähtö DC [V]	0,5



Mykistyspalkkisarja

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys [m]	< 3,5
----------------------	-------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-30...55
Suojausluokka	IP 65

Hyväksynät / testit

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	4295
Materiaalit	alumiini; polypropeeni
Materiaali linssi	polykarbonaatti-ABS

Näytöt / käyttöelementit


Näyttö	lähetin	LED, keltainen
	vastaanotin	LED, vihreä/punainen

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	4 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - lähetin 1

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: sininen



Liitäntä




2 IN Sync A

Mykistyspalkkisarja


4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Sähköinen liitäntä - lähetin 2

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: punainen



Liitäntä




2 IN

Sync B

Sähköinen liitäntä - vastaanotin 1

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: sininen






Mykistyspalkkisarja

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS


Liitäntä




4 OUT 1 Binäärilähtö
2 OUT 2 Binäärilähtö

Sähköinen liitäntä - vastaanotin 2

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: punainen



Liitäntä



4 OUT 3 Binäärilähtö
2 OUT 4 Binäärilähtö