


Y-liitäntäkaapeli

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	24 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	54,1
Valukotelomateriaali	TPU
Mutterin materiaali	messinki, niklattu
Tiivistemateriaali	FKM
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa min. 15 x kaapelin halkaisija
	Taivutuskertojen lukumäärä > 1 Mio.

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke C

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5...0,8 Nm




Y-liitäntäkaapeli

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Sähköinen liitäntä - Kaapeli


Kaapeli: 0,45 m, PVC, Halogeniton, musta, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin A

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Koskettimet: kullattu;
 Kiristysmomentti: 0,5...0,8 Nm



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin B

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Koskettimet: kullattu;
 Kiristysmomentti: 0,5...0,8 Nm

