


Induktiivinen alueanturi

SIY-3120-BPKG/A-PLATE/0,6M/US



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	30...120
Kotelo	sylinterinmuotoinen
Mitat [mm]	180 x 210 x 68

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	15; (24 V)
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binaarilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binaarilähtö DC [mA]	250
KytKentätaajuus DC [Hz]	3
Oikosulkusuojaus	kyllä



Induktiivinen alueanturi

SIY-3120-BPKG/A-PLATE/0,6M/US


Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu	
Ylikuormitussuojaus	kyllä	
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	30...120
Tuntoetäisyys säädettävä		kyllä
Tehdasasetus, toimintaetäisyys	[mm]	120
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	120 ± 10 %
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi	[% Sr:stä]	< 15
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-15...15
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	1582,5
Kotelo		sylinterinmuotoinen
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Asennustapa		asennuslevyllä
Mitat	[mm]	180 x 210 x 68
Materiaalit		kotelo: PBT; Asennuslevy: alumiini eloksoitu
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		



Induktiivinen alueanturi

SIY-3120-BPKG/A-PLATE/0,6M/US

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - urospistoke

Kaapeli: 0,6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Pistokeliitäntä: 1 x M12