


Induktiivinen putkianturi

I8-3014-BPKG/AS-610-DPS



- 1 Tuntopinta
2 LED toimintatila
3 LED Tilanositus



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	< 14
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	70 x 20 x 12

Sovellutus

Toimintaperiaate	staattinen
------------------	------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...35 DC
Virrankulutus [mA]	< 15
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä



Induktiivinen putkianturi

I8-3014-BPKG/AS-610-DPS

Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	< 14
Teräskuulan resoluutio (halkaisija)	[mm]	3
Maks. osanopeus	[m/s]	35
Vasteajat		
Pulssinpidennys	[ms]	100
Maks. päästöaika	[ms]	100
Vasteaika	[ms]	< 0,5
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
MTTF	[vuotta]	1332
UL-hyväksyntä	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
	Jännitesyöttö	Class 2
	Tiedostonumero UL	E174191
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	50
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	70 x 20 x 12
Materiaalit		kotelo: PC
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		kiinnitysnippusiteet: 2
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A		
		

Induktiivinen putkianturi

I8-3014-BPKG/AS-610-DPS

Liitäntä

