


Induktiivinen turva-anturi

GIGA4008-2PS/SIL2/IV4A/US



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	2 x OSSD (A1 ja A2)
Aktivointialue [mm]	1...8
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M18 x 1 / L = 70,5

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Käyttötapa	jatkuva käyttö (huoltovapaa)
Turvallisuuteen liittyvä toiminto	turvallinen tila vaimentamattomana
Sovellutus	Teollisuusautomaatio

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	19,2...30 DC
Eroitusjännite [V]	30
Virrankulutus [mA]	< 30
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	1000

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	2 x OSSD (A1 ja A2)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5; (30 mA)
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
Lähtöjen ominaisuudet	Liitäntä tyyppi C luokka 1
Lähtöjännite / 24 V	yhteensopiva EN 61131-2 mukaisten tyyppin 1 ja 2 tulojen kanssa
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	ei
Maks. kapasitiivinen kuorma CL_max [nF]	20



Induktiivinen turva-anturi

GIGA4008-2PS/SIL2/V4A/US

Tunnistusalue		
Aktivointialue	[mm]	1...8
Varma poiskytkentäetäisyys s(ar)	[mm]	12
Vasteajat		
Turvakyselyn vasteaika	[ms]	1
Vasteaika aktivointialuetta lähestyttäessä	[ms]	1
Riskiaika (vikareaktioaika)	[ms]	20
Käyttöolosuhteet		
Sovellutukset	luokka C EN 60654-1 mukaan, säänkestävä sovellutus	
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Huomautus / ympäristölämpötila	käyttöikä ≤ 87600 h	
Ympäristölämpötila	[°C]	10...40
Huomautus / ympäristölämpötila	käyttöikä ≤ 175200 h	
Lämpötilan muutosnopeus	[K/min]	0,5
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	hetkellinen: 5...95 %; jatkuva: 5...70 %
Ilmanpaine	[kPa]	80...106
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	2000
Ionisoiva säteily	ei sallittu	
Suolasuihku	ei	
Suojausluokka	IP 65; IP 67	
Hyväksynnät / testit		
EMC	IEC 60947-5-2	
	IEC 60947-5-3	
	EN 60947-5-3	
	EN 61000-4-2 ESD	6 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	20 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 61000-4-8	30 A/m
	EN 55011	luokka B
Iskunkestävyys	IEC 60947-5-2	
Tärinänkestävyys	IEC 60947-5-2	
Turvaluokitus		
Vastaa vaatimuksia	ISO 13849-1: 2015 kategoria 2, PL d	
	IEC 61508 SIL 2	
	IEC 62061 SIL 2	
Elinikä TM (Mission Time)	[h]	≤ 175200
Käyttöaika TM (lisäilmoitus)		20 vuotta
PFH	[1/h]	1,0E-07
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	129,5
Kotelo	kierremalli	



Induktiivinen turva-anturi

GIGA4008-2PS/SIL2/IV4A/US

Asennus	uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm]	M18 x 1 / L = 70,5
Kierremerkintä	M18 x 1
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316); PBT

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
	signaali	1 x LED, keltainen

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
--------------------	------------------

Huomautuksia


Huomautuksia	Jollei toisin mainittu, kaikki tiedot pätevät IEC 60947-5-2 mukaiselle kohdelevylle koko annetulla lämpötila-alueella. (FE360 = ST37K) 24x24x1 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä



1: turvalogiikka