


Induktiivinen alueanturi

SIY-3120-BPKG/A-PLATE



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	30...120
Kotelo	sylinterinmuotoinen
Mitat [mm]	Ø 164 / L = 68

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	15; (24 V)
Suojausluokka	II



Induktiivinen alueanturi

SIY-3120-BPKG/A-PLATE

Napaisuussuojaus		kyllä	
Lähdöt			
Sähköinen rakenne		PNP	
Lähtötoiminto		sulkeutuva	
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5	
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	250	
KytKentätaajuus DC	[Hz]	3	
Oikosulkusuojaus		kyllä	
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu	
Ylikuormitussuojaus		kyllä	
Tunnistusalue			
Tuntoetäisyys	[mm]	30...120	
Tuntoetäisyys säädettävä		kyllä	
Tehdasasetus, toimintaetäisyys	[mm]	120	
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	120 ± 10 %	
Tarkkuus / poikkeamat			
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2	
Hystereesi	[% Sr:stä]	< 15	
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-15...15	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70	
Suojausluokka		IP 65	
Hyväksynnät / testit			
EMC	EN 60947-5-2		
Mekaaniset tiedot			
Paino	[g]	1639,5	
Kotelo		sylinterinmuotoinen	
Asennus		uppoasennus ei sallittu	
Asennustapa		asennuslevyllä	
Mitat	[mm]	Ø 164 / L = 68	
Materiaalit		kotelo: PBT; Asennuslevy: alumiini eloksoitu	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö	1 kpl		

I27003



Induktiivinen alueanturi

SIY-3120-BPKG/A-PLATE

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen