


Induktiivinen alueanturi

SIY-3120-ANKG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	30...120
Kotelo	sylinterinmuotoinen
Mitat [mm]	Ø 164 / L = 68

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	12...36 DC
Virrankulutus [mA]	< 7

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
Kyt kentätaajuus DC [Hz]	3



Induktiivinen alueanturi

SIY-3120-ANKG

Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	30...120
Tuntoetäisyys säädettävä		kyllä
Tehdasasetus, toimintaetäisyys	[mm]	120
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	(30...120)
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi	[% Sr:stä]	< 15
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-15...15
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		sylinterinmuotoinen
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Asennustapa		asennuslevyllä
Mitat	[mm]	Ø 164 / L = 68
Materiaalit		kotelo: PBT; Asennuslevy: alumiini eloksoitu
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
Liitäntä		



Johdinvärit :

BK = musta

BN = ruskea

BU = sininen