

I7R3010-FPKG/DY/US-100-IPF



Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Kotelo	rengasmainen
Mitat [mm]	60 x 35 x 20

Toimintaperiaate	dynaaminen
------------------	------------

Käyttöjännite	[V]	10...35 DC
Virrankulutus	[mA]	< 20
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Maks. jännitehäviö, [V] binäärilähtö DC	2
Jatkuva kuormitettavuus, [mA] binäärilähtö DC	200
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitus suojaus	kyllä



Induktiivinen rengasanturi

I7R3010-FPKG/DY/US-100-IPF

Tunnistusalue		
Teräskuulan resoluutio (halkaisija)	[mm]	0,6
Maks. osanopeus	[m/s]	35
Vasteajat		
Pulssinpidennys	[ms]	0,1...150
Pulssinpituus säädettävissä		kyllä
Maks. päästöaika	[ms]	0,2
Vasteaika	[ms]	< 0,2
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
MTTF	[vuotta]	556
UL-hyväksyntä	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
	Jännitesyöttö	Class 2
	Tiedostonumero UL	E174191
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	60
Kotelo		rengasmainen
Mitat	[mm]	60 x 35 x 20
Sisähalkaisija	[mm]	10,1
Materiaalit		kotelo: PA; rengas: POM
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospisto		

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



I7R203



Induktiivinen rengasanturi

I7R3010-FPKG/DY/US-100-IPF

Liitäntä

