




Induktiivinen putkianturi

I8-3020-ANKG/DY/AS-610-DNS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 Tuntopinta
- 2 LED toimintatila
- 3 LED Tilanositus



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	< 20
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	70 x 20 x 12

Sovellutus

Toimintaperiaate	dynaaminen
------------------	------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...35 DC
Virrankulutus [mA]	< 25
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä



Induktiivinen putkianturi

I8-3020-ANKG/DY/AS-610-DNS

Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	< 20
Teräskuulan resoluutio (halkaisija)	[mm]	1
Maks. osanopeus	[m/s]	35
Vasteajat		
Pulssinpidennys	[ms]	100
Maks. päästöaika	[ms]	100
Vasteaika	[ms]	< 0,2
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
UL-hyväksyntä	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
	Jännitesyöttö	Class 2
	Tiedostonumero UL	E174191
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	30
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	70 x 20 x 12
Materiaalit		kotelo: PC
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		kiinnitysnippusiteet: 2
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A		
		



Induktiivinen putkianturi

I8-3020-ANKG/DY/AS-610-DNS

Liitäntä

