


Painekestoinen paikannusanturi

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	2

Sovellutus

Erityispiirre	Suojaus sähkömagneettisia kenttiä vastaan
Painealue [psi]	3000
Suojaus sähkömagneettisia kenttiä vastaan	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	15
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA]	200
KytKentätaajuus DC [Hz]	20
Oikosulkusuojaus	kyllä



Painekestoinen paikannusanturi

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu	
Ylikuormitussuojaus	kyllä	
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	2
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	2 ± 10 %
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauserroin	ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3	
Hystereesi	[% Sr:stä]	5
Kytkeänpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-0,5...0,5
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka	IP 67	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	175
Asennus	uppoasennus sallittu	
Sylinterityyppi	pneumatiikka- ja hydraulikkasylinterit	
Materiaalit	alumiini	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A		

Painekestoinen paikannusanturi

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

Liitäntä

