


## Induktiivinen anturi

IB-2020-ARKG/6M/PVC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Tuotteen ominaisuudet

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Sähköinen rakenne  | PNP/NPN             |
| Lähtötoiminto      | sulkeutuva          |
| Tuntoetäisyys [mm] | 20                  |
| Kotelo             | sylinterinmuotoinen |
| Mitat [mm]         | Ø 34                |

## Sähköiset tiedot

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Käyttöjännite [V]  | 10...55 DC  |
| Virrankulutus [mA] | 0,6; (24 V) |
| Suojausluokka      | II          |
| Napaisuussuojaus   | kyllä       |

## Lähdöt


|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Sähköinen rakenne                             | PNP/NPN     |
| Lähtötoiminto                                 | sulkeutuva  |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]       | 4,6         |
| Minimikuormitus [mA]                          | 4           |
| Maks. vuotovirta [mA]                         | 0,6         |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 400         |
| KytKentätaajuus DC [Hz]                       | 300         |
| Oikosulkusuojaus                              | kyllä       |
| Oikosulkusuojaustyyppi                        | tahdistettu |



## Induktiivinen anturi

IB-2020-ARKG/6M/PVC

|                                 |                                                                                 |                    |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| Ylikuormitussuojaus             |                                                                                 | kyllä              |  |
| Tunnistusalue                   |                                                                                 |                    |  |
| Tuntoetäisyys                   | [mm]                                                                            | 20                 |  |
| Todellinen tuntoetäisyys Sr     | [mm]                                                                            | 20 ± 10 %          |  |
| Toimintaetäisyys                | [mm]                                                                            | 0...16,2           |  |
| Tarkkuus / poikkeamat           |                                                                                 |                    |  |
| Korjauserroin                   | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |                    |  |
| Hystereesi                      | [% Sr:stä]                                                                      | 3...15             |  |
| Kytkeänpisteen liukuma          | [% Sr:stä]                                                                      | -10...10           |  |
| Käyttöolosuhteet                |                                                                                 |                    |  |
| Ympäristölämpötila              | [°C]                                                                            | -25...80           |  |
| Suojausluokka                   | IP 67                                                                           |                    |  |
| Hyväksynnot / testit            |                                                                                 |                    |  |
| EMC                             | EN 60947-5-2                                                                    |                    |  |
|                                 | EN 55011                                                                        | luokka B           |  |
| Mekaaniset tiedot               |                                                                                 |                    |  |
| Kotelo                          | sylinterinmuotoinen                                                             |                    |  |
| Asennus                         | uppoasennus ei sallittu                                                         |                    |  |
| Mitat                           | [mm]                                                                            | Ø 34               |  |
| Materiaalit                     | PBT                                                                             |                    |  |
| Näytöt / käyttöelementit        |                                                                                 |                    |  |
| Näyttö                          | Tilanositus                                                                     | 1 x LED, keltainen |  |
| Tarvikkeet                      |                                                                                 |                    |  |
| Toimitettavat osat              | Asennuspannat: 1                                                                |                    |  |
| Huomautuksia                    |                                                                                 |                    |  |
| Pakkausyksikkö                  | 1 kpl                                                                           |                    |  |
| Sähköinen liitäntä              |                                                                                 |                    |  |
| Kaapeli: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |                                                                                 |                    |  |
| Liitäntä                        |                                                                                 |                    |  |



BK =                      Johdinvärit :  
musta