


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	AS-i
Tuntoetäisyys [mm]	20
Kotelo	sylinterinmuotoinen
Mitat [mm]	Ø 34 / L = 98

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA]	< 30
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	20
--------------------	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...70
Suojausluokka	IP 65

Hyväksynät / testit

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

AS-i-luokitus

AS-i I/O-konfigurointi [hex]	1
AS-i ID-koodi [hex]	1
AS-i-hyväksyntä	02701



Induktiivinen AS-i-anturi

IBE2020-ASI

Mekaaniset tiedot

Kotelo	sylinterinmuotoinen
Asennus	uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm]	Ø 34 / L = 98
Materiaalit	PBT; päätykappale: PC

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	Epävarma alue	1 x LED, punainen anturikelan johdinkatkos, anturikelan oikosulku Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Asennuspannat: 1
--------------------	------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Varma työskentelyalue: n. 10...80 % Sn:stä
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...2,5 mm²

Liitäntä

