
IE5255

Induktiivinen anturi

IEB2001-AROG/6M/PH

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



CE

Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		PNP/NPN
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Tuntoetäisyys	[mm]	1
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M8 x 1 / L = 35
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...36 DC
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		ei
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP/NPN
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,6
Minimikuormitus	[mA]	4
Maks. vuotovirta	[mA]	0,8
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	200
Kytkentätaajuus DC	[Hz]	2000
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	1
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	1 ± 10 %
Toimintaetäisyys	[mm]	0...0,8
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15
Kytkentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10

IE5255

Induktiivinen anturi

IEB2001-AROG/6M/PH

Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80	
Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	4603	
Mekaaniset tiedot			
Kotelo		kierremalli	
Asennus		uppoasennus sallittu	
Mitat	[mm]	M8 x 1 / L = 35	
Kierremerkintä		M8 x 1	
Materiaalit		kotelo: messinki valkopronssipäällystetty; tuntopinta: PBT	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			

Kaapeli: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²

Liitäntä



Johdinvärit :
BN = ruskea
BU = sininen