


Induktiivinen anturi

IFB2004-ARKG/UP

RT

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	4
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M12 x 1 / L = 40

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	4,6
Minimikuormitus [mA]	4
Maks. vuotovirta [mA]	0,6
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	150
KytKentätaajuus DC [Hz]	1500
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	4
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]	4 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm]	0...3,25

Tarkkuus / poikkeamat

Korjauserroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi [% Sr:stä]	1...15



Induktiivinen anturi

IFB2004-ARKG/UP

RT

KytKentäpisteen liukuma

[% Sr:stä]

-10...10

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...80

Suojausluokka

IP 67

Hyväksynät / testit

EMC

EN 60947-5-2

EN 55011

luokka B

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

86,2

Kotelo

kierremalli

Asennus

uppoasennus ei sallittu

Mitat

[mm]

M12 x 1 / L = 40

Kierremerkintä

M12 x 1

Materiaalit

messinki valkoproonssipäällystetty; tuntopinta: PC

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö

Tilanosoitus

1 x LED, punainen

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

lukkomutterit: 2

Huomautuksia


Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Liitäntä



BK =

Johdinvärit :
musta