

Induktiivinen anturi

IFC-04-ARKG/V-L-S für Ventile

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	4
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M12 x 1 / L = 42

Sovellutus

Asennus	venttiileille; (38...63,5 (NW 40...65))
---------	---

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	4,6
Minimikuormitus [mA]	4
Maks. vuotovirta [mA]	0,6
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	150
Kytkenätaajuus DC [Hz]	1500
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	4
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]	4 ± 10 %



Induktiivinen anturi

IFC-04-ARKG/V-L-S für Ventile

Toimintaetäisyys	[mm]	0...3,25
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynyt / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	125
Kotelo		kierremalli
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	M12 x 1 / L = 42
Kierremerkintä		M12 x 1
Materiaalit		PBT; Kohde: ruostumaton teräs (1.4301 / 304)
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2
		Kohde
Huomautuksia		
Huomautuksia		Huom!:
		Anturit säädetään oheisen kohdelevyn avulla.
		Käytettäessä vanhemmantyyppistä kohdetta on olemassa riski, että anturi vaurioituu mekaanisesti, jos sitä ei ole säädetty oikein.
Pakkausyksikkö		1 kpl



Induktiivinen anturi

IFC-04-ARKG/V-L-S für Ventile

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilipistoke, tyyppi A DIN (DIN EN 175301-803)

