
IF7016

Induktiivinen anturi

IFC-04-ARKG SS-H-S

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		PNP/NPN
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Tuntoetäisyys	[mm]	4
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M12 x 1 / L = 42
Sovellutus		
Asennus		venttiileille; (38...63,5 (NW 40...65))
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...36 DC
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP/NPN
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	4,6
Minimikuormitus	[mA]	4
Maks. vuotovirta	[mA]	0,6
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	150
Kytkentätaajuus DC	[Hz]	1500
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	4
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	4 ± 10 %

IF7016

Induktiivinen anturi

IFC-04-ARKG SS-H-S

Toimintaetäisyys	[mm]	0...3,25	
Tarkkuus / poikkeamat			
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2	
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15	
Kytkentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80	
Suojausluokka		IP 65	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot			
Paino	[g]	0,001	
Kotelo		kierremalli	
Asennus		uppoasennus ei sallittu	
Mitat	[mm]	M12 x 1 / L = 42	
Kierremerkintä		M12 x 1	
Materiaalit		PBT; Kohde: ruostumaton teräs (1.4301 / 304)	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2	
		Kohde	
Huomautuksia			
Huomautuksia		Huom!:	
		Anturit säädetään oheisen kohdelevyn avulla.	
		Käytettäessä vanhemmantyyppistä kohdetta on olemassa riski, että anturi vaurioituu mekaanisesti, jos sitä ei ole säädetty oikein.	
Pakkausyksikkö		1 kpl	

IF7016

Induktiivinen anturi

IFC-04-ARKG SS-H-S

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilipistoke, tyyppi A DIN (DIN EN 175301-803)



