


## Induktiivinen anturi

IGA3008LAPOG/BS-201-APO

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: IG5559

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



## Tuotteen ominaisuudet

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Sähköinen rakenne  | PNP         |
| Lähtötoiminto      | avautuva    |
| Tuntoetäisyys [mm] | 8           |
| Kotelo             | kierremalli |
| Mitat [mm]         | M18 x 1     |

## Sähköiset tiedot

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Käyttöjännite [V]  | 10...36 DC |
| Virrankulutus [mA] | 7; (24 V)  |
| Napaisuussuojaus   | ei         |

## Lähdöt

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Sähköinen rakenne                             | PNP      |
| Lähtötoiminto                                 | avautuva |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]       | 1        |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250      |
| KytKentätaajuus DC [Hz]                       | 120      |
| Oikosulkusuojaus                              | ei       |
| Ylikuormitussuojaus                           | ei       |

## Tunnistusalue

|                    |   |
|--------------------|---|
| Tuntoetäisyys [mm] | 8 |
|--------------------|---|



## Induktiivinen anturi

IGA3008LAPOG/BS-201-APO

|                             |      |          |
|-----------------------------|------|----------|
| Todellinen tuntoetäisyys Sr | [mm] | 8 ± 10 % |
| Toimintaetäisyys            | [mm] | 0...6,5  |

## Tarkkuus / poikkeamat

|                        |                                                                                 |          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Korjauskerroin         | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |          |
| Hystereesi             | [% Sr:stä]                                                                      | 3...15   |
| Kytkeänpisteen liukuma | [% Sr:stä]                                                                      | -10...10 |

## Käyttöolosuhteet

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -25...80 |
| Suojausluokka      |      | IP 67    |

## Mekaaniset tiedot

|                |      |                         |
|----------------|------|-------------------------|
| Kotelo         |      | kierremalli             |
| Asennus        |      | uppoasennus ei sallittu |
| Mitat          | [mm] | M18 x 1                 |
| Kierremerkintä |      | M18 x 1                 |
| Materiaalit    |      | messinki niklattu; PBT  |

## Näytöt / käyttöelementit

|        |             |                    |
|--------|-------------|--------------------|
| Näyttö | Tilanositus | 1 x LED, keltainen |
|--------|-------------|--------------------|

## Tarvikkeet

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Toimitettavat osat | lukkomutterit: 2 |
|--------------------|------------------|

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M18; koodaus: A



## Liitäntä

