




Induktiivinen anturi

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		PNP/NPN
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Tuntoetäisyys	[mm]	8
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M18 x 1
Sovellutus		
Erityispiirre		Pidennetty tuntoetäisyys; Optinen säätöapu
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...36 DC
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		ei
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP/NPN
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	5
Minimikuormitus	[mA]	5
Maks. vuotovirta	[mA]	1
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100
KytKentätaajuus DC	[Hz]	100



Induktiivinen anturi

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue	
Tuntoetäisyys [mm]	8
Toimintaetäisyys [mm]	0...6,48
Pidennetty tuntoetäisyys	kyllä

Tarkkuus / poikkeamat	
Hystereesi [% Sr:stä]	3...15

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...70
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot	
Kotelo	kierremalli
Asennus	uppoasennus sallittu
Mitat [mm]	M18 x 1
Kierremerkintä	M18 x 1
Materiaalit	messinki; PES; PTFE-pinnoitettu

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, punainen
	Säätöapu	1 x LED, vihreä
Optinen säätöapu		kyllä

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Kaapecti: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Pistokeliitääntä: 1 x M12; koodaus: A




IG5934



Induktiivinen anturi

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Liitäntä



BK =

Johdinvärit :
musta