


Induktiivinen anturi

IGK3008BBPKG/0,125M/PH/DT04-3P

asiakaskohtainen



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Tuntoetäisyys [mm]	8
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M18 x 1 / L = 54

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	< 15
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
KytKentätaajuus DC [Hz]	500
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	8
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]	6,48

Tarkkuus / poikkeamat

Korjauserroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
Hystereesi [%]	1...20

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...70
Suojausluokka	IP 69K



Induktiivinen anturi

IGK3008BBPKG/0,125M/PH/DT04-3P

Hyväksynnät / testit

EMC	Störfestigkeit nach DIN ISO 11452-2	120 V/m
	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV (line to line)
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011	luokka B
Iskunkestävyys	IEC 60068-2-27	150 g 11 ms puolisinä; 3 iskua kukin jokaisen 3 koordinaattiakselin suunnassa / -40°C / 70°C

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	82,5
Kotelo		kierremalli
Asennus		uppoasennus sallittu
Mitat	[mm]	M18 x 1 / L = 54
Kierremerkintä		M18 x 1
Materiaalit		kotelo: messinki valkoproonssipäällystetty; tuntopinta: PBT; päätykappale: TPU
Kiristysmomentti	[Nm]	25

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	LED, keltainen
--------	----------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
--------------------	------------------

Huomautuksia


Huomautuksia	asiakaskohtainen
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,125 m, PUR, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm²

Pistokeliitäntä: 1 x DEUTSCH-liitin ((DT04-3P-CE02))

Sähköinen liitäntä - urospistoke



IG6210



Induktiivinen anturi

IGK3008BBPKG/0,125M/PH/DT04-3P

Liitäntä

