


Induktiivinen anturi

IIA2010-ASI /US-100

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: IIC220

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	AS-i
Tuntoetäisyys [mm]	10
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M30 x 1,5 / L = 78

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA]	< 30
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	10
--------------------	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...70
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

AS-i-luokitus

AS-i I/O-konfigurointi [hex]	1
------------------------------	---



Induktiivinen anturi

IIA2010-ASI /US-100

AS-i ID-koodi	[hex]	1				
AS-i-hyväksyntä		02901				
Databittien merkitys		Merkitys	kytkinsignaali	turvallinen alue	käyttövalmius	ei käytössä

Mekaaniset tiedot

Kotelo		kierremalli
Asennus		uppoasennus sallittu
Mitat	[mm]	M30 x 1,5 / L = 78
Kierremerkintä		M30 x 1,5
Materiaalit		messinki valkopronssipäällystetty; tuntopinta: PBT

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	Epävarma alue	1 x LED, punainen anturikelan johdinkatkos, anturikelan oikosulku Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
--------------------	------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Varma työskentelyalue: n. 10...80 % Sn:stä
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

