


Induktiivinen anturi

IIB2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	22
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M30 x 1,5

Sovellutus

Erityispiirre	Pidennetty tuntoetäisyys; Optinen säätöapu
---------------	--

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	ei

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	5
Minimikuormitus [mA]	5
Maks. vuotovirta [mA]	1
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
Kyt kentätaajuus DC [Hz]	100
Oikosulkusuojaus	ei



Induktiivinen anturi

IIB2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

Ylikuormitussuojaus		ei	
Tunnistusalue			
Tuntoetäisyys		[mm]	22
Toimintaetäisyys		[mm]	0...17,6
Pidennetty tuntoetäisyys			kyllä
Tarkkuus / poikkeamat			
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3	
Hystereesi		[% Sr:stä]	3...15
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila		[°C]	-25...70
Suojausluokka			IP 67
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot			
Kotelo		kierremalli	
Asennus		uppoasennus sallittu	
Mitat		[mm]	M30 x 1,5
Kierremerkintä			M30 x 1,5
Materiaalit		messinki valkoproonssipäällystetty; PC	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanosoitus	1 x LED, punainen
		Säätöapu	1 x LED, vihreä
Optinen säätöapu		kyllä	
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	

II5826




Induktiivinen anturi

IIB2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 3 m, PVC; tarkoitettu robotteihin ja energiansiirtoketjuihin; 2 x 0,3 mm²

Liitäntä



BK =

Johdinvärit :
musta