


## Induktiivinen anturi

II-3010-BPKG/PP-HUE/6M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: IIT202

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



## Tuotteen ominaisuudet

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Sähköinen rakenne  | PNP         |
| Lähtötoiminto      | sulkeutuva  |
| Tuntoetäisyys [mm] | 10          |
| Kotelo             | kierremalli |
| Mitat [mm]         | M30 x 1,5   |

## Sähköiset tiedot

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Käyttöjännite [V]  | 10...36 DC |
| Virrankulutus [mA] | 15; (24 V) |
| Suojausluokka      | II         |
| Napaisuussuojaus   | kyllä      |

## Lähdöt

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Sähköinen rakenne                             | PNP         |
| Lähtötoiminto                                 | sulkeutuva  |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]       | 2,5         |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250         |
| KytKentätaajuus DC [Hz]                       | 250         |
| Oikosulkusuojaus                              | kyllä       |
| Oikosulkusuojaustyyppi                        | tahdistettu |



## Induktiivinen anturi

II-3010-BPKG/PP-HUE/6M

|                             |                                                                                 |                    |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| Ylikuormitussuojaus         |                                                                                 | kyllä              |  |
| Tunnistusalue               |                                                                                 |                    |  |
| Tuntoetäisyys               | [mm]                                                                            | 10                 |  |
| Todellinen tuntoetäisyys Sr | [mm]                                                                            | 10 ± 10 %          |  |
| Toimintaetäisyys            | [mm]                                                                            | 0...8,1            |  |
| Tarkkuus / poikkeamat       |                                                                                 |                    |  |
| Korjauseroin                | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |                    |  |
| Hystereesi                  | [% Sr:stä]                                                                      | 1...15             |  |
| KytKentäpisteen liukuma     | [% Sr:stä]                                                                      | -10...10           |  |
| Käyttöolosuhteet            |                                                                                 |                    |  |
| Ympäristölämpötila          | [°C]                                                                            | -25...80           |  |
| Suojausluokka               | IP 67                                                                           |                    |  |
| Hyväksynät / testit         |                                                                                 |                    |  |
| EMC                         | EN 60947-5-2                                                                    |                    |  |
|                             | EN 55011                                                                        | luokka B           |  |
| Mekaaniset tiedot           |                                                                                 |                    |  |
| Kotelo                      | kierremalli                                                                     |                    |  |
| Asennus                     | uppoasennus sallittu                                                            |                    |  |
| Mitat                       | [mm]                                                                            | M30 x 1,5          |  |
| Kierremerkintä              | M30 x 1,5                                                                       |                    |  |
| Materiaalit                 | PP                                                                              |                    |  |
| Näytöt / käyttöelementit    |                                                                                 |                    |  |
| Näyttö                      | Tilanosoitus                                                                    | 1 x LED, keltainen |  |
| Tarvikkeet                  |                                                                                 |                    |  |
| Toimitettavat osat          | lukkomutterit: 2                                                                |                    |  |
| Huomautuksia                |                                                                                 |                    |  |
| Pakkausyksikkö              | 1 kpl                                                                           |                    |  |


## Induktiivinen anturi

II-3010-BPKG/PP-HUE/6M

## Sähköinen liitäntä

Kaapect: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

## Liitäntä



|      |               |
|------|---------------|
| BN = | Johdinvärit : |
| BU = | ruskea        |
| BK = | sininen       |
|      | musta         |