


Induktiivinen anturi

SIK-3020-APKG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: IIS209

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	avautuva
Tuntoetäisyys [mm]	20
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M38 x 1,5

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	15; (24 V)
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	avautuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
KytKentätaajuus DC [Hz]	60
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu



Induktiivinen anturi

SIK-3020-APKG

Ylikuormitussuojaus		kyllä	
Tunnistusalue			
Tuntoetäisyys	[mm]	20	
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	20 ± 10 %	
Toimintaetäisyys	[mm]	0...16,2	
Tarkkuus / poikkeamat			
Korjauseroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2		
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15	
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80	
Suojausluokka	IP 67		
Hyväksynät / testit			
EMC	EN 60947-5-2		luokka B
	EN 55011		
Mekaaniset tiedot			
Kotelo	kierremalli		
Asennus	uppoasennus ei sallittu		
Mitat	[mm]	M38 x 1,5	
Kierremerkintä	M38 x 1,5		
Materiaalit	messinki valkopronssipäällystetty; PBT		
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen	
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2		
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö	1 kpl		

IK7002




Induktiivinen anturi

SIK-3020-APKG

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Liitäntä



BN =	Johdinvärit :
BU =	ruskea
BK =	sininen
	musta