
IN5412

Induktiivinen anturi

INV3004DBPKG/US

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 anturi 1
2 anturi 2
3 LED OUT 1
4 LED OUT21

CE

Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		2 x sulkeutuva
Tuntoetäisyys	[mm]	4
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	33 x 60 x 64
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC; (; PELV mukaan)
Virrankulutus	[mA]	15; (maks. yksi lähtö kytkeneenä)
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		2 x sulkeutuva

IN5412

Induktiivinen anturi

INV3004DBPKG/US

Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5	
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100	
Kytkentätaajuus DC	[Hz]	500	
Oikosulkusuojaus		kyllä	
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu	
Ylikuormitussuojaus		kyllä	
Tunnistusalue			
Tuntoetäisyys	[mm]	4	
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	4 ± 10 %	
Toimintaetäisyys	[mm]	0...3,25	
Tarkkuus / poikkeamat			
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3	
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15	
Kytkentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-10...10	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80	
Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot			
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen	
Asennus		uppoasennus ei sallittu	
Mitat	[mm]	33 x 60 x 64	
Materiaalit		kotelo: PA; ruuvit: ruostumaton teräs; välilevy: ruostumaton teräs	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanosoitus	2 x LED, keltainen
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		Aluslevyt: 2	
		sylinteriruuvit: 2 x M5 x 18	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



IN5412

Induktiivinen anturi

INV3004DBPKG/US

Liitäntä

