




Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	100
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	400 x 100 x 30

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	12...36 DC
Virrankulutus [mA]	< 7

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA]	200
KytKentätaajuus DC [Hz]	2

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	100
Tuntoetäisyys säädettävä	kyllä



Induktiivinen anturi

Tehdasasetus, toimintaetäisyys	[mm]	100
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	100 ± 10 %

Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauserroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi	[% Sr:stä]	< 15
Kytkeänpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-15...15

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...70
Suojausluokka		IP 65

Hyväksynyt / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	400 x 100 x 30
Materiaalit		PVC


Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen

Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen