

Induktiivinen anturi

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	35
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	Pidennetty tuntoetäisyys; tarttumaton
---------------	---------------------------------------

Sähköiset tiedot

Taajuus AC [Hz]	47...63
Käyttöjännite [V]	20...140 AC / 10...140 DC
Suojausluokka	I
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	5,5
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V]	5,5
Minimikuormitus [mA]	5,5
Maks. vuotovirta [mA]	1,7 (140 V AC/DC)
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)



Induktiivinen anturi

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

Kytkentätaajuus AC	[Hz]	25
Kytkentätaajuus DC	[Hz]	100
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	35
Toimintaetäisyys	[mm]	0...28,3
Pidennetty tuntoetäisyys		kyllä
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,8 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
Hystereesi	[% Sr:stä]	3...15
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Materiaalit		kotelo: PPE; tuntopinta: PEI tarttumaton; kiinnike: sinkkipainevalu
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, punainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	oikosulku	1 x LED, vihreä/punainen vilkkuu
Huomautuksia		
Huomautuksia		Tuntopinta käännettävissä 5 eri suuntaan
Pakkausyksikkö		1 kpl

Induktiivinen anturi

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"; koodaus: A

