


IN512A



Induktiivinen kaksoisanturi venttiilitoimilaitteille

IND3004DBPKG/3D



1 iskusuojakotelo seinämäpaksuus 2 mm



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	2 x sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	4
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	40 x 26 x 26

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 15
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	2 x sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100



Induktiivinen kaksoisanturi venttiilitoimilaitteille

IND3004DBPKG/3D

Hetkellinen kuormitettavuus, [mA]	100
binäärilähtö	
KytKentätaajuus DC [Hz]	1300
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue	
Tuntoetäisyys [mm]	4
Käyttöetäisyys kiekosta [mm]	1

Tarkkuus / poikkeamat	
Korjauserroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
Hystereesi [% Sr:stä]	1...15
KytKentäpisteen liukuma [% Sr:stä]	-10...10

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-20...60
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynät / testit	
ATEX-merkintä	II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 X
Huomautus / ATEX-merkintä	ainoastaan suojakotelon yhteydessä
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [vuotta]	1064

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	347,5
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	40 x 26 x 26
Materiaalit	kotelo: PBT; kansi: PC; iskusuojakotelo: ruostumaton teräs

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	2 x LED, keltainen

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	iskusuojakotelo
	kuusiokoloruuvit: 2 x M5 x 35
	Asennuslevy: 1

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

IN512A



Induktiivinen kaksoisanturi venttiilitoimilaitteille

IND3004DBPKG/3D

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Liitäntä

